

HOLEX**Mérőóra IP54, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Árucikk kategória	42C

Leírás**Kivitel:**

Precíziós mérőórák, ütésvédelemmel **fröccsenő víztől, olajtól, szennyeződéstől védettek**. A száron lévő mérőcsapok gumi harmonikával, a felső végén védőhüvellyel tömítettek. Tömített hátlap, az óraüveg és a külső gyűrű tömítetten felcsavarozva. Befogószár Ø 8 mm h6.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Ház Ø	58 mm
Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	10 mm

Mérőerő	0,7 - 1,6 N
Befogószer Ø h6	8 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Szabvány	DIN 878
IP védettségi osztály	IP 54
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 19/7	434900 19/7
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5

Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 40/7,8	434900 40/7,8
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 19/8	434900 19/8
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 32	434900 32
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 40/10	434900 40/10
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20

Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 19/11	434900 19/11
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 19/10	434900 19/10
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 19/9	434900 19/9
Mérőóra üveg Típus 58	432260 58