

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Rugó készlet	259044 2
Kés ISO kódja	A25T PCKNR/L12
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Könyökemelő	259015 2
Alátétlapka	259031 2
Könyökemelő csavar	259018 8
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500