

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Alátétlapka	259031 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Rugós csap készlet	259047 2
Kés ISO kódja	A32U PCKNR/L12
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500