

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 31mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150372 31
GTIN	4045197710789
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, **extra hosszú hengeres szárral.**

Műszaki leírás

Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M16
Külső Ø	31 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Szártűrés	h9
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	4,2 mm
Előfúrási Ø	4,2 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	190 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		