

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Árucikk kategória	21T

Leírás**Figyelem:**

A KNUX 1604..L váltólapkával használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Középtolódás L ₃	20,5 mm
Rugó készlet	259044 3
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 17
Kés ISO kódja	A25T CKUNR/L16
Szorítóköröm csavar	259021 3
Tű	259049 4
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	36 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos

Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 17	259038 17
Csavar szorítókörömhöz Típus 3	259021 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Rugó készlet 10 darabos Típus 3	259044 3
Csap Típus 4	259049 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600