

Garant**SNMG 120412, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120412 HB7020 Sarokrádiusz: 1,2 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz