

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Árucikk kategória	21T

Leírás**Figyelem:**

A KNUX 1604..L váltólapkával használja.

Műszaki leírás

Szorítóköröm	259038 17
Tű	259049 4
Rugó	259046 3
Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Szorítóköröm csavar	259021 3
Lapkaméret	16 mm
Rugó készlet	259044 3
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A32U CKUNR/L16
Középtelődés L ₃	22 mm
Alátétlapka	259031 6
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 6	259031 6
Szorítóköröm Típus 17	259038 17
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Csap Típus 4	259049 4
8 mm penge, mágnessel1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rugó Típus 3	259046 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 3	259021 3
Rugó készlet10 darabos Típus 3	259044 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600