

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 2
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	32 mm
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 8
Rugó készlet	259044 2
Kés ISO kódja	A25T PCKNR/L12
Rugós csap készlet	259047 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő	259015 2
Középtolódás L_3	17 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L_2	23 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Szár Ø D_s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500