

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A32U PCKNR/L12
Rugó készlet	259044 2
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Alátétlapka	259031 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Könyökemelő	259015 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500