

**Garant****Kerekes raklapváz, Rakodófelület szélessége×mélysége: 1200X800/Hmm****Rendelési adatok**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma    | 919908 1200X800/H |
| GTIN              | 4045197711656     |
| Árucikk kategória | 91T               |

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus szögvas szerkezet 4 terelősarokkal lapos raklapok és rácsos konténerok elhelyezéséhez. Rugalmas tömör gumi abroncsok 2 fix és 2 kormányozható kerékekkel (rögzítőfékkel), görgős csapágyazású kerékagyakkal. Praktikus tolokengyellel. Ergonomikus markolat Haptoprene® bevonattal a maximális kényelem érdekében – nedves vagy olajos kézzel is.

**Felhasználás:**

Lapos raklapok és rácsos konténerok elhelyezéséhez.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Teherbírás                                | 1200 kg             |
| Kerék Ø                                   | 160 mm              |
| Kerék anyaga                              | Rugalmas tömör gumi |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2                   |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül       | 2                   |
| Súly                                      | 39 kg               |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Magasság                 | 300 mm            |
| Rakodófelület magassága  | 245 mm            |
| Szélesség                | 1275 mm           |
| Rakodófelület szélessége | 1210 mm           |
| Rakodófelület mélysége   | 810 mm            |
| Mélység                  | 875 mm            |
| Tolófogantyú             | igen              |
| Termék fajtája           | Kerekes raklapváz |