

Garant**Másolómaró Rövid, Hengeres szár, Ø D: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212601 32
GTIN	4045197712677
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tőrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a sülyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	32 mm
Váltólapka csavar	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø d_1	27 mm
Teljes hossz L_{ges}	186 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	219876
---------------	--------