

**Garant****Másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212606 20
GTIN	4045197712769
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

**Acél** – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

**Figyelem:**

A fordulatszámot a  $D_w$  működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø $D_c$	20 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	191 mm
Váltólapka csavar	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Hossz Ø $d_1$	115 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	34 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Ø $d_1$	17 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Szorítócsavar	219874