

**Garant****Másolómaró Rövid, Hengeres szár, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212601 16
GTIN	4045197712646
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

**Acél** – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

**Figyelem:**

A fordulatszámot a  $D_w$  működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Szár Ø $D_s$ h6	16 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	32 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	92 mm
Ø $d_1$	14 mm
Váltólapka csavar	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Szorítócsavar	219873