

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 66/5L
GTIN	4960664719631
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ LD geometriánál	5 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Ø D_3	42 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	2 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Váltólapka méret	14
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	108 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	41 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,5 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------