

HOLEX**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306537 32
GTIN	4045197712288
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	32 mm
Marótüske hossza L ₄	24 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	60 mm

Külső Ø D	78 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32