


Garant**Marólapka Ø 25 mm, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212680 ALU
GTIN	4045197712516
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás f_z titánban < 850 N/mm²: 0,3 mm

Típus: ALU

Minőség: HU7810

Műszaki leírás

Típus	ALU
Szerszámanyag	HM
Minőség	HU7810
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,3 mm
Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,25 mm

Előtolás f_z titánban < 850 N/mm ²	0,3 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz