

Garant**Másolómaró Rövid, Hengeres szár, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212601 20 |
| GTIN | 4045197712653 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ø d_1 | 17 mm |
| Vágóél Ø D_c | 20 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 38 mm |
| Váltólapka csavar | 219874 (20IP; 5,0 Nm) |
| Szár Ø D_s h6 | 20 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 104 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| belső hűtés | igen |
| Szárkivitel | Hengeres szár |

| | |
|----------------------|-------------|
| Marási felhasználási | Másolómarás |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Szorítócsavar | 219874 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP | 674252 20IP |