

Garant**Másolómaró Rövid, Hengeres szár, Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212601 25
GTIN	4045197712660
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	121 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Kinyúlási hossz L_1	45 mm
Váltólapka csavar	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Vágóél Ø D_c	25 mm
Ø d_1	22 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	219875
---------------	--------