

**Garant****Marólapka Ø 8 mm, Típus: ALU****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212630 ALU    |
| GTIN              | 4045197712110 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.**

· **Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.**

**Felhasználás:**

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás  $f_z$  titánban  $< 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Típus: ALU

Minőség: HU7810

**Műszaki leírás**

|   |         |
|---|---------|
| Típus   | ALU     |
| Szerszámanyag                                     | HM      |
| Minőség   | HU7810  |
| Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban              | 0,15 mm |
| Előtolás $f_z$ acélban $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Előtolás $f_z$ titánban < 850 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm             |
| Cserék / élek száma                             | 1                   |
| Termék fajtája                                  | Váltólapka maráshoz |