

HOLEX**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Tüske Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306677 50
GTIN	4045197712356
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Tüske Ø d ₁	50 mm
Marótüske hossza L ₄	30 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	50
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	50
Külső Ø D	120 mm

Befogó	HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 50	309880 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 50	309890 50