


**Garant****Marólapka Ø 12 mm, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212650 ST1400 |
| GTIN              | 4045197712189 |
| Árucikk kategória | 21A           |

## Leírás

**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás  $f_z$  titánban  $< 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Típus: ST1400

Minőség: HB7520

## Műszaki leírás

|   |        |
|---|--------|
| Típus   | ST1400 |
| Szerszámanyag                                     | HM     |
| Minőség   | HB7520 |
| Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban              | 0,2 mm |
| Előtolás $f_z$ acélban $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Előtolás $f_z$ acélban < 60 HRC                 | 0,15 mm             |
| Előtolás $f_z$ titánban < 850 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm              |
| Cserék / élek száma                             | 1                   |
| Termék fajtája                                  | Váltólapka maráshoz |