

Garant**Másolómaró Rövid, Hengeres szár, Ø D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212601 12
GTIN	4045197712639
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø d_1	10 mm
Vágóél Ø D_c	12 mm
Szár Ø D_s , h6	12 mm
Váltólapka csavar	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	92 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Szorítócsavar	219872