

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/4Smm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 66/4S
GTIN	4960664719648
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Váltólapka méret	14
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóél Ø $D_c$	66 mm
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)

$\varnothing D_3$	42 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	108 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	41 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,5 fok
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------