

HOLEX**ER szorítópatronos befogó, HSK-A 100 hosszú, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 305487 16 |
| GTIN | 4045197712219 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Balluffchip furattal.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 28 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-------------|
| Befogási tartomány | 0,5 - 10 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| ER szorítópatronhoz | 16 |
| Külső Ø D | 28 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó | HSK-A 100 hosszú |
| Befogó szabvány | DIN 69882-6 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 308906 7 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 308921 7 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308921 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm | 308901 1 |
| Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm | 613300 25 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm | 308922 10 |

| | |
|--|------------|
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel és fúvókával | 309165 |
| ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tömítéssel | 309014 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308901 8 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm | 308922 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm | 309160 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm | 308921 4 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308901 5 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309425 6 |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel | 309164 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm | 308906 3 |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm | 309012 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm | 308901 3 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308920 5 |

| | |
|--|------------|
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm | 308921 5 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER felfogó anya High Speed ER-hez 16 | 309610 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308920 7 |
| HiRunER szorítókulcs nyomatékulcsához Típus 16 | 309749 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308901 10 |