

**Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton, Típus: 120SF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Árucikk kategória	42D

**Leírás****Kivitel:**

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm és tartóprizmás befogósárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.

**Műszaki leírás**

Csuklós kar hossza $L_2$	51 mm
Csuklós kar hossza $L_1$	56 mm
Tartóerő	320 N
Mágnestalp szélessége	30 mm
Maximális terhelés	2,7 kg
Kinyúlás	178 mm

Mágnestalp magassága	36 mm
Mágnestalp hossza	36 mm
Csatlakozó menet alul	M5
Termék fajtája	Mérőóra állvány

### Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
3-D csuklós kar Típus 120	442114 120
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Állványtalp Típus S	442140 S
3-D csuklós kar Típus 120	442110 120
Állványtalp Típus S	442120 S
Állványtalp finombeállítással Típus S	442125 S
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2