



Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton, Típus: 240



Rendelési adatok

Rendelés száma	441180 240
GTIN	4045197713193
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm és tartóprizmás befogósárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.

Műszaki leírás

Tartóerő	800 N
Csuklós kar hossza L_2	101 mm
Maximális terhelés	4 kg
Csuklós kar hossza L_1	110 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Mágnestalp magassága	55 mm

Adatlap

Mágnestalp hossza	60 mm
Kinyúlás	282 mm
Csatlakozó menet alul	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Állványtalp Típus 1	442140 1
Állványtalp Típus 1	442120 1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp Típus K3	442120 K3
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus V	442120 V
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Állványtalp Típus 1	440868 1
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Állványtalp Típus 0	442120 0
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0