



Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton, Típus: 290



Rendelési adatok

Rendelés száma	441180 290
GTIN	4045197713308
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm és tartóprizmás befogósárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.

Műszaki leírás

Mágnestalp szélessége	50 mm
Csuklós kar hossza L_2	129 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Mágnestalp hossza	80 mm
Kinyúlás	349 mm
Csuklós kar hossza L_1	149 mm

Tartóerő	800 N
Maximális terhelés	8 kg
Csatlakozó menet alul	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Állványtalp Típus 1	440868 1
Állványtalp Típus V	442120 V
Állványtalp Típus K3	442120 K3
Állványtalp Típus 0	442120 0
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Állványtalp Típus 0	442140 0
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus 1	442120 1
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Állványtalp Típus 1	442140 1
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0