



Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton, Típus: 600



Rendelési adatok

Rendelés száma	441180 600
GTIN	4045197713315
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó Ø 6 mm, Ø 8 mm és tartóprizmás befogósárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.

Műszaki leírás

Mágnestalp hossza	117 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Tartóerő	1300 N
Csuklós kar hossza L ₂	223 mm
Csuklós kar hossza L ₁	287 mm

Maximális terhelés	14 kg
Kinyúlás	580 mm
Csatlakozó menet alul	M10×1,25
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Állványtalp Típus 2	442120 2
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Állványtalp hidraulikus finombeállítással Típus 2	440865 2
3-D csuklós kar Típus 600	442110 600
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Állványtalp Típus 2	442140 2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
3-D csuklós kar Típus 600	442114 600
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Állványtalp Típus 2	440868 2
Állványtalp Típus F	442120 F