


HOLEX**Moduláris satu, Pofaszélesség A: 150/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362110 150/3
GTIN	4045197708243
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- Gépsatu leszorító pofákkal.
- Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).
- A befogási tartomány könnyen beállítható.
- Betétedzett HRC 60.
- Párhuzamosság 0,02 mm.

Tartalom:

Munkadarab ütköző, 2 darab horonycsap 362160 sz. 18/16-os mérethez hasonló, 1 szorítókulcs, 1 csavarkulcs belső hatszög csavarokhoz, 4 szorítókörm.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Súly	37,5 kg
Pofamagasság C	50 mm
Alaptest magassága G	50 mm
Teljes hossz L	520 mm
Pofaszélesség A	150 mm
Befogási tartomány b	300 mm

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Moduláris HOLEX 150
Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Sima előtétpofa , lágy (darab) Pofaszélesség 150 mm	362148 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16
Derékszögű rátétpofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362132 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Hosszanti recézésű előtétpofa (darab) Pofaszélesség 150 mm	362146 150
Prizmás pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362127 150
Sima előtétpofa , kemény (darab) Pofaszélesség 150 mm	362147 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16