


**HOLEX****Moduláris satu, Pofaszélesség A: 150/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

- Gépsatu leszorító pofákkal.
- Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).
- A befogási tartomány könnyen beállítható.
- Betétedzett HRC 60.
- Párhuzamosság 0,02 mm.

**Tartalom:**

Munkadarab ütköző, 2 darab horonycsap 362160 sz. 18/16-os mérethez hasonló, 1 szorítókulcs, 1 csavarkulcs belső hatszög csavarokhoz, 4 szorítókörm.

**Figyelem:**

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

**Műszaki leírás**

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Moduláris HOLEX 150
Alaptest magassága G	50 mm
Pofaszélesség A	150 mm
Pofamagasság C	50 mm
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Súly	34 kg

Teljes hossz L	420 mm
Befogási tartomány b	200 mm
Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Sima előtépfófa , kemény (darab) Pofaszélesség 150 mm	362147 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Sima előtépfófa , lágy (darab) Pofaszélesség 150 mm	362148 150
Hosszanti recézésű előtépfófa (darab) Pofaszélesség 150 mm	362146 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Prizmás pófa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362127 150
Derékszögű rátépfófa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362132 150