

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Lapvastagság: 3,5 mm

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás f_z / fog: 0,12 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,5 mm
Váltólapka ISO kód	APHT 100305 FR
Minőség	HU7815

Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
CuZn	alkalmas	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		