

Garant**TNMG 160404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz