

**Garant****WNMG 080404, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz