

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7020
GTIN	4045197710895
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz