

Garant**KNUX 160410R, Minőség: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160410R HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	2,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz