

**Garant****SCMT 09T304, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Árucikk kategória	21G

## Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v <sub>c</sub>	150 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz