


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7020 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz