


Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7020 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7020
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz