

Garant**TCMT 110202, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110202 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	SS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz