

**Garant****TCMT 110204, Minőség: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TCMT 110204 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz