

**Garant****VBMT 160404, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 160404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz