

**Garant****VC.T 110302, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261364 HB7020
GTIN	4045197710888
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VCMT 110302 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz