

Garant**VBMT 110304, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 110304 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz