

**Garant****Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150152 6
GTIN	4045197716910
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Szár **további 3 befogófelülettel** 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Műszaki leírás**

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	1,5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Szártűrés	h9
Külső Ø	6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		