

**Garant****SOMT 120504 PDER, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214884 UNI
GTIN	4045197716446
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Sarokrádiusz: 0,4 mm

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 120504 PDER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		