

Garant**eco leszúró késtartó belső hűtőfolyadékkal, Szár Ø d1: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319132 50
GTIN	4045197717207
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Speciális, beállítható gömbfúvókával az élek optimális hűtése érdekében – a beszúrási mélységtől függetlenül.**
- **A főélnél és a mellékélnél lévő hőmérséklet nagy mértékben csökken, és ez a forgácsoló sebesség jelentős növelését teszi lehetővé.**
- **Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez.**
- **Pengerögztítés rögzítő lap segítségével.**

Felhasználás:

Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

Figyelem:

Zárócsavarral a gömbfúvókához. Hagyományos beszúró pengék használata esetén az oldalsó hűtőfolyadék továbbítást a penge lezárja! Hozzávaló szorítókörmököt a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

Műszaki leírás

L ₁	62 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
Pengemagassághoz	32 mm

Szár \varnothing d ₁	50 mm
L ₂	100 mm
Magasság H ₁	75,5 mm
Magasság H ₂	47 mm
Termék fajtája	VDI leszűrő késtartó