



Mágneses teheremelő, Max. teherbírás (sík): 150kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085990 150
GTIN	2050001780119
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Műszaki leírás

Méret E	50 mm
Méret A	93 mm
Maximális íves terhelés	65 kg

Méret G	26 mm
Méret F	162 mm
Méret B	155 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	2 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	2 mm
Maximális hossz, sík	2500 mm
Súly	2,6 kg
Méret C	60 mm
Méret D	70 mm
Maximális Ø, íves	100 mm
Maximális sík terhelés	150 kg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő