

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,08 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,4 mm/ford,

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz