



Mágneses teheremelő, Max. teherbírás (sík): 300kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085990 300
GTIN	2050001780126
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Műszaki leírás

Minimális anyag falvastagság, sík	4 mm
Méret D	99 mm
Méret C	100 mm

Minimális anyag falvastagság, íves	4 mm
Maximális hossz, sík	2500 mm
Méret B	214 mm
Méret A	152 mm
Méret F	231 mm
Méret E	81 mm
Maximális íves terhelés	150 kg
Súly	10 kg
Maximális Ø, íves	200 mm
Méret G	40 mm
Maximális sík terhelés	300 kg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő