



## Mágneses teheremelő, Max. teherbírás (sík): 600kg



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085990 600
GTIN	2050001780133
Árucikk kategória	08P

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

#### Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

### Műszaki leírás

Méret E	81 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	6 mm
Méret D	99 mm

Méret C	120 mm
Maximális sík terhelés	600 kg
Méret B	300 mm
Méret G	49 mm
Méret F	241 mm
Maximális Ø, íves	270 mm
Súly	20 kg
Maximális íves terhelés	300 kg
Maximális hossz, sík	2500 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	6 mm
Méret A	246 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő